


# Адапторна леща SASF-L1-LD-M2

Специф. Номер: 552829

FESTO

за увеличаване зоната на действие



## Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP66
Температура на околната среда	-30 ... 150 °C
Въртящ момент на затягане	-0.2 ... 0.6 Nm
Тегло на продукта	0.5 g
Функция на лещата	Разширете зоната на действие Фактор 4 - зависещ от оптичния кабел
Material housing	Месинг никелиран