

# Адапторна леща SASF-L1-LA-M2

Специф. Номер: 552830

FESTO

Ъъл на излъчване на светлината 90°



## Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP66
Температура на околната среда	-30 ... 150 °C
Въртящ момент на затягане	-0.2 ... 0.6 Nm
Тегло на продукта	0.7 g
Функция на лещата	90 °светлинен изход
Material housing	Месинг никелиран