


# Адапторна леща SASF-L1-LD-M4

Специф. Номер: 552832

FESTO

за увеличаване зоната на действие



## Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP66
Температура на околната среда	-30 ... 150 °C
Въртящ момент на затягане	-0.2 ... 0.6 Nm
Тегло на продукта	1.4 g
Функция на лещата	Разширете зоната на действие Фактор 8 - зависещ от оптичния кабел
Material housing	Алуминий елоксиран