

Фин филтър MS9-LFM-N1-BUM-DA

Специф. Номер: 553028

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, ръчно отделяне на конденза, диференциално показание на налягането, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

Белег	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Конструкция	Филтър
Степен на филтрация	1 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Работно налягане	0 ... 20 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	7,000 l/min
Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	350 l/min
КПД на филтъра	99.99 %
Макс. количество на кондензата	225 ml
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.5 mg/m ³
Скала за диференциално налягане	Оптически индикатор
Ex-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Пневматичен извод 1	1 NPT
Пневматичен извод 2	1 NPT
Material housing	Алуминиева отливка
Material of cover	PA
Material filter	Борсиликатен фазер
Material bowl	Алуминиева сплав
Material screen	PA
Material seals	NBR
Тегло на продукта	2,000 g