


# Филтър с активен въглен MS9-LFX-1-U

Специф. Номер: 553032

FESTO

Метална чаша, посока на протичане отляво надясно.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Конструкция	Филтър с активен въглен
Работно налягане	0 ... 20 bar
Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха	6,500 l/min
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Температура на средата	5 ... 30 °C
Съдържание на остатъчното масло	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,000 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 2	G1
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	Активен въглен
Material housing	Алуминиева отливка
Material bowl	Алуминиева сплав
Material screen	PA