


# Присъединителна лансна MНJ9-P16

Специф. Номер: 553125

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	10 mm
Макс. брой места за вентили	16 Възможни са версии според изискванията на клиента
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	428 g
Тип на закрепване	с носач
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy