

Вакуум-филтър VAF-DB-1/2

Специф. Номер: 553141

FESTO

за филтриране отзамърсяващи частици.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	вертикално
Степен на филтрация	80 µm
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Бележка към работното налягане	Приложение само в отворени вакуумни системи
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:::]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Макс. въртящ момент на затягане	20.5 Nm
Тегло на продукта	162 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с монтаж на стена/повърхност
Пневматичен извод	G1/2
Извод за вакуум	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material filter	PE
Material housing	PP-подсилен
Material bowl	PA
Съответствие на изхвърлящ импулс	≤ 7 bar