

# Кит силфонни цилиндри DADB-V6-80-S51-125

Специф. Номер: 553353

FESTO

за стандартизиран цилиндър по ISO 15552.



## Информационен лист

| Белег                              | Стойност   |
|------------------------------------|--|
| Външен диаметър                    | 93 mm  |
| Размер                             | 80   |
| Ходове                             | 51 ... 125 mm  |
| Удължаване на буталния прът        | 37 mm  |
| Конструкция                        | кръгъл   |
| Монтажна позиция                   | по избор   |
| Конструкция                        | Гофриран защитен шлах комплект с изведена атмосфера на резба |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение                            |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B2-L   |
| Издръжливост на среда              | Прах<br>Стружки<br>Масла<br>Смазка<br>Бензин                 |
| Клас на защита                     | IP54   |
| Температура на околната среда      | -10 ... 80 °C  |
| Тегло на продукта                  | 127 g  |
| Тип на закрепване                  | избутващ с щифт с резба                                      |
| Пневматичен извод                  | G1/4   |
| Материал-забележка                 | RoHS konform   |
| Material adapter components        | PA-усилен  |
| Material seals                     | NBR  |
| Material bellows                   | NBR  |
| Material threaded pin              | високолегирана стомана, неръждаема                           |