

Кит силфонни цилиндри DADB-S1-40-S51-125

Специф. Номер: 553463

FESTO

за стандартизиран цилиндър по ISO 6432.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	46 mm
Размер	40
Ходове	51 ... 125 mm
Удължаване на буталния прът	44 mm
Конструкция	кръгъл
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Гофриран защитен шлах комплект с изведена атмосфера на резба
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Издръжливост на среда	Прах Стружки Масла Смазка Бензин
Клас на защита	IP54
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Тегло на продукта	49 g
Тип на закрепване	с щифт с резба с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material adapter components	PA-усилен
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	високолегирана стомана, неръждаема