

Адсорбционен изсушител PDAD-13-N3/8



Специф. Номер: 553758
Продукт излизащ от производство

FESTO

за сух и чист сгъстен въздух.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	Хоризонтален вертикално
Конструкция	Адсорбционен изсушител със студено регенериране
Входно налягане 1	4 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения по EU-EMV-нормала по EU- нормала за уреди за налягане
Точка на оросяване	-40 °C
Точка на оросяване при намален дебит	-70 °C
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [2:2:2] at -40°C Compressed air to ISO 8573-1:2010 [2:1:2] at -70°C
Температура на средата	2 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	14,000 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	NPT3/8-18
Пневматичен извод 2	NPT3/8-18
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав