

# Адсорбционен изсушител PDAD-51-N3/8



Специф. Номер: 553760  
Продукт излизащ от производство

FESTO

за сух и чист сгъстен въздух.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2016г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	Хоризонтален вертикално
Конструкция	Адсорбционен изсушител със студено регенериране
Входно налягане 1	4 ... 16 bar
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation not possible
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения по EU-EMV-нормала по EU- нормала за уреди за налягане
Точка на оросяване	-40 °C
Точка на оросяване при намален дебит	-70 °C
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [2:2:2] at -40°C Compressed air to ISO 8573-1:2010 [2:1:2] at -70°C
Температура на средата	2 ... 50 °C
Температура на околната среда	5 ... 50 °C
Тегло на продукта	24,000 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	NPT3/8-18
Пневматичен извод 2	NPT3/8-18
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на корпуса	Алуминиева сплав