

Шлаух PLN

Специф. Номер: 553850

FESTO

Моля, обърнете внимание на минималното количество за поръчка.



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Външен диаметър	4 ... 16 mm
Вътрешен диаметър	2.9 ... 12 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 14 bar
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода по декларацията на производителя на www.festo.com
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас чисто помещение	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Цвят	син кафяв жълт зелен неутрален червен черен сребърен бял
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	PE