

Шлаух PAN-16X2-SI-100

Специф. Номер: 553893

FESTO

външно калиброван, термоустойчив и устойчив на високи механични натоварвания.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър | 16 mm |
| радиус на огъване според дебита | 94 mm |
| Вътрешен диаметър | 12 mm |
| Мин. радиус на огъване | 67 mm |
| Tubing characteristics | Suitable for energy chains |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Разрешение | TÜV |
| Maritime classification | see certificate |
| Отдел издаващ сертификати | B 013277 0506 00 |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -30 ... 80 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.092 kg/m |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 16 mm |
| Цвят | сребърен |
| Твърдост по Шор | D 55 +/-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | TPE-A |