

Шлаух PAN-4X0,75-SW

Специф. Номер: 553912

FESTO

външно калиброван, термоустойчив и устойчив на високи механични натоварвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	4 mm
радиус на огъване според дебита	18 mm
Вътрешен диаметър	2.9 mm
Мин. радиус на огъване	12 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.5 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 15 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 217.5 psi
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.006 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка for barbed connector internal diameter 3 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-A