

# Шлаух PAN-6X1-SW

Специф. Номер: 553913

FESTO

външно калиброван, термоустойчив и устойчив на високи механични натоварвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	6 mm
радиус на огъване според дебита	32 mm
Вътрешен диаметър	4 mm
Мин. радиус на огъване	14 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.9 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 19 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 275.5 psi
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.016 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 6 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 4 mm и гайка for barbed connector internal diameter 4 mm
Цвят	черен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-A