

Шлаух PAN-12X1,75-RT

Специф. Номер: 553928

FESTO

външно калиброван, термоустойчив и устойчив на високи механични натоварвания.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	12 mm
радиус на огъване според дебита	64 mm
Вътрешен диаметър	8.4 mm
Мин. радиус на огъване	29 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0.095 ... 1.7 MPa
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 17 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13.775 ... 246.5 psi
Разрешение	TÜV
Отдел издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта според дължината	0.06 kg/m
Пневматичен извод	For push-in connector outside diameter 12 mm
Цвят	червен
Твърдост по Шор	D 55 +/-3
Материал-забележка	RoHS konform
Material tubing	TPE-A