


Кабел NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9

Специф. Номер: 553949

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Електрически извод	Щекер Sub-D 9-пинов 15-пинов
Кабелен интерфейс	SUB-D 15-pin plug SUB-D 9-pin plug
Дължина на кабела	2.5 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Мин. радиус на огъване на кабела	78 mm
Диаметър на кабела	5.2 mm
Тип на кабела	LIYCY
Структура на кабела	3x0,34 ширмован
Цветен код, изолация на кабелите	кафяв Зелено бял
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material housing	Пластмаса метализирана Метален
Material electrical contact	позлатен