


Входен модул СЕСХ-Е-4Е-Т-Р1

Специф. Номер: 553973

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Необходима мощност 24 V	2.5 W
Необходима мощност 5 V	0.3 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	134 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
Електрическа техника за свързване I/O	Гнездо за букси, растер 5.08 mm
аналогови входове, брой	4
аналогови входове, резолюция	14 bit
Аналогови входове, диапазон на сигнала	PT 100 (-100 °C до 850 °C)
Аналогови входове, стойност на нисковалентния бит (LSB)	0,058 °C
Аналогови входове, абсолютна точност при 25 °C	± 0,01%
Аналогови входове, галванично разделяне	Ne
Аналогови входове, входно съпротивление	10 MOhm
Вътрешно време на цикъла	2 ms