


Входен модул СЕСХ-Е-6Е-Т-Р2

Специф. Номер: 553974

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Необходима мощност 24 V	1.6 W
Необходима мощност 5 V	0.6 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	142 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
Електрическа техника за свързване I/O	Гнездо за букси, растер 5.08 mm Позлатени контакти
аналогови входове, брой	6
аналогови входове, резолюция	14 bit
Аналогови входове, диапазон на сигнала	Термодвойка Тип J(Fe-CuNi, -100 - 700°C) Тип K(NiCr-Ni, -100 - 1000°C) Тип L(Fe-CuNi, -100 - 700°C)
Аналогови входове, абсолютна точност при 25 °C	± 1,0 °C
Аналогови входове, галванично разделяне	Да
Аналогови входове, входно съпротивление	> 10 kOhm
Вътрешно време на цикъла	100 ms