


# Енкодер интерфейс СЕСХ-С-2G1

Специф. Номер: 553977

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
работно напрежение	19,2 - 30 VDC
Необходима мощност 5 V	0.65 W
Температура на околната среда	5 ... 55 °C
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	10 - 95 %
Клас на защита	IP20 III
Тегло на продукта	140 g
тест за нечувствителност срещу вибрации	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
тест за нечувствителност срещу удар	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (полупериод)
Електрическа техника за свързване I/O	Гнездо за букси, растер 5.08 mm
индикации на статуса	LED жълто = receive LED зелено = power
Входове на енкодера, брой	4
Входове на енкодера, анализ	16 до 32 bits Настройване чрез софтуер
Входове на енкодера, обхват на сигнала	SSI (RS422) Бинарно/сиво регулируемо чрез софтуер
Входове на енкодера, скорост на предаване	125, 250, 500, 1000 kBit/s Настройване чрез софтуер
Входове на енкодера, захранващо напрежение на генератора	24 V DC (250mA / канал)
Входове на енкодера, технология на свързване	RJ45
Входове на енкодера, галванична изолация	Ne