

Свързващ кабел NEBV-H1G2L-P-5-LE2

Специф. Номер: 554032

FESTO

Ър Magnetventile MH1, ohne LED.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Свойства на проводниците	Ър statiche Anwendungen
Защита на полюсите	He
Индикация за работно състояние	LED жълт
обхват на работното напрежение AC	4.5 ... 26.4 V
обхват на работното напрежение DC	4.5 ... 26.4 V
максимален изходящ ток	2,000 mA
StoЯspannungsfestigkeit	0.8 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Тегло на продукта	120 g
Електрически извод	2-жилен Прав щекер / кабел
Дължина на кабела	5 m
Тип на закрепване	Клип
Цветен код, изолация на кабелите	Пин 1 = черен Pin 3 = schwarz/rot
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на корпуса	POM PUR
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC