



Разпределител с лост VMEM-STC-M32C-M-G18

Специф. Номер: 555620
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	маханичен
монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит	500 l/min
Работно налягане	3.5 ... 8 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	4 mm
Инструкции за употреба	Не използвайте като механичен стопер
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	вътрешно
Макс. честота на превключване	3 Hz
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	15.5 N
Максимална сила на изпълнителния механизъм	80 N
Тегло на продукта	152 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксирани