


Присъединителна плоча VABS-S2-2S-G12-R3

Специф. Номер: 555640

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	52 mm
Според стандарта	ISO 5599-2
Монтажна позиция	по избор
Зхранване с управляващ (пилотен) въздух	външен
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
обхват на работното напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Натоварване на тока при 40°C	2 A
Степен на замърсяване	3
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 NEMA 4 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	815 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка