



# Основен разпределител LOCB-3-1/4

Специф. Номер: 556345

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 отворен моностабилен
Тип на задействане	пневматичен
монтажна ширина	50 mm
Стандартен номинален дебит	600 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 1 MPa
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	6.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Pilot pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	1 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	495 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	M20x1
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий елоксиран