

# Кабел на енкодера NEBM-T1G12-T1G12-2.5

Специф. Номер: 556795

FESTO

За връзка между мотора и контролера



## Информационен лист

Белег	Стойност
Свойства на проводниците	за теглителни вериги
Степен на замърсяване	3
Клас на защита	в монтирано състояние IP65
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 90 °C
Температура на околната среда	-50 ... 90 °C
Мин. радиус на огъване на кабела	82 mm
Структура на кабела	ширмован 5 x (2 x 0,34 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5mm <sup>2</sup>
Диаметър на кабела	11 mm
Дължина на кабела	2.5 m
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)