



Разпределител с лост VMEM-SCZ-M52-E-G14

Специф. Номер: 556909
Продукт излизащ от производство

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	маханичен
монтажна ширина	25 mm
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	пневматична пружина
Номинален размер	6 mm
Инструкции за употреба	Не използвайте като механичен стопер
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Управляващо(пилотно) налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на превключване	3 Hz
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	15.5 N
Максимална сила на изпълнителния механизъм	80 N
Тегло на продукта	300 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 4	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксиран