


Свързваща плоча VABV-S6-1Q-N12

Специф. Номер: 556988

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
монтажна ширина	43 mm
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Забележка за принудителното динамизиране	Честота на превключване мин. 1 на месец
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	570 g
Пневматичен извод 1	1/2 NPT
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	Алуминиева отливка