


Присъединителна лийсна МН10-Р16

Специф. Номер: 557608

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Растерен размер	11 mm
Защита на полюсите	за работно напрежение
Макс. брой места за вентили	16 Възможни са версии според изискванията на клиента
Разрешение	RCM Mark
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта	635 g
Тип на закрепване	с носач
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Anodised wrought aluminium alloy