


# Присъединителна лайсна VABM-C8-12E-G14-14-M1

Специф. Номер: 557663

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

[Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.](#)

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност                        |
|--|---------------------------------|
| Растерен размер  | 12 mm                           |
| Макс. брой места за вентили                            | 14                              |
| Клас на корозионна устойчивост KBK                     | 0 - няма корозия под напрежение |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя | 0.6 Nm                          |
| Мах. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда      | 5 Nm                            |
| Тегло на продукта                                      | 992 g                           |
| Пневматичен извод 1                                    | G1/4                            |
| Пневматичен извод 3                                    | G1/4                            |
| Пневматичен извод 5                                    | G1/4                            |
| Материал-забележка                                     | RoHS konform                    |
| Material manifold                                      | Алуминиева сплав                |