


# Аксиален модул EAMM-A-L95-140A

Специф. Номер: 557994

FESTO

Suitable for electric drives.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	143 Nm
Тегло на продукта	3,710 g
Interface code, actuator	L95
Interface code, motor in	140A
Материал-забележка	RoHS konform