


# съединител EAMD-19-15-10-8X10

Специф. Номер: 557998

FESTO

здвижващ компонент, който предава ротативната енергия на сервомотора



## Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	10 mm
Диаметър на държача 2	8 mm
Размер	19
номинална дължина	15 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	0.445 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	2 Nm
Тегло на продукта	13 g
Материал-забележка	RoHS konform