

Центриращ пръстен EAML-38-4-38

Специф. Номер: 558030

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	38 mm
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	4 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	K38
Интерфейсен код, корпус на куплирането	38A 38D
Материал-забележка	RoHS konform