

Цапфа EAMB-34-6-25X26-23X27

Специф. Номер: 558037

FESTO

служи за адаптиране на задвижвания с кух вал.



Информационен лист

Белег	Стойност
Диаметър на държача 1	25 mm
Диаметър на държача 2	23 mm
Размер	120
номинална дължина	26 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 ... 60 °C
Масов инерционен момент	18.2 kgmm ²
Пренесен момент	100 Nm
Тегло на продукта	201 g
Материал-забележка	RoHS konform