

Шлаух PLN-4X0,75-BL

Специф. Номер: 558205

FESTO

устойчив на химикали и хидролиза.



Информационе н лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Външен диаметър | 4 mm |
| радиус на огъване според дебита | 25 mm |
| Вътрешен диаметър | 2.9 mm |
| Мин. радиус на огъване | 12 mm |
| Temperature-dependent operating pressure | -0.095 ... 1.4 MPa |
| работно налягане в зависимост от температурата | -0.95 ... 14 bar |
| Temperature-dependent operating pressure | -13.775 ... 203 psi |
| Бележка към работното налягане | Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C |
| Разрешение | TÜV |
| Отдел издаващ сертификати | B 013277 0506 00 |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Клас чисто помещение | This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly. |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Температура на околната среда | -30 ... 80 °C |
| Тегло на продукта според дължината | 0.0056 kg/m |
| Пневматичен извод | For push-in connector outside diameter 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка for barbed connector internal diameter 3 mm |
| Цвят | син |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material tubing | PE |