


Разпределител с бутон VHEM-P-M52-M-G18

Специф. Номер: 558414

FESTO

Този тип е за работа във вакуум.



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 моностабилен
Тип на задействане	ръчно
монтажна ширина	20 mm
Стандартен номинален дебит	500 l/min
Работно налягане	-0.95 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	4 mm
Инструкции за употреба	Само ръчно задействане
Тип управление	директно
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	28 N
Тегло на продукта	194 g
Тип на закрепване	по избор: За челен монтаж на табло с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева сплав елоксирани