


# Y-съединител NPQM-Y-Q6-E-P10

Специф. Номер: 558799

FESTO



## Информационе н лист

| Белег   | Стойност                                  |
|---|---|
| Размер  | Стандарт                                  |
| Номинален размер                                | 5.5 mm                                    |
| Конструкция                                     | Y-shape                                   |
| Размер на контейнера                            | 10  |
| Конструкция                                     | Push/Pull-принцип                         |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa                        |
| Работно налягане пълен температурен диапазон    | -0.95 ... 16 bar                          |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi                       |
| Работна среда                                   | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване   |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 1 - Ниска корозия под напрежение          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Температура на околната среда                   | -20 ... 70 °C                             |
| Тегло на продукта                               | 32 g                                      |
| Пневматичен извод 1                             | за шлаух с външен диаметър 6 mm           |
| Пневматичен извод 2                             | за шлаух с външен диаметър 6 mm           |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                              |
| Material housing                                | Месинг никелиран                          |
| Material of tubing seal                         | NBR                                       |