


L-съединител NPQM-LK-G14-Q10-P10

Специф. Номер: 558823

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Стандарт |
| Номинален размер | 8.5 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Уплътнителен пръстен |
| Конструкция | L-shape |
| Размер на контейнера | 10 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1.6 MPa |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 ... 16 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 232 psi |
| Работна среда | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на околната среда | -20 ... 70 °C |
| Номинален притегателен въртящ момент | 7.5 Nm |
| Допуск при номинален притегателен въртящ момент | ± 20 % |
| Тегло на продукта | 43.6 g |
| Тип на закрепване | Internal hex A/F 5 |
| Пневматичен извод 1 | Външна резба G1/4 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух с външен диаметър 10 mm |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material housing | Месинг никелиран |
| Material hollow bolt | Месинг, никелиран |
| Material of tubing seal | NBR |