


Аксиален модул EAMM-A-A19-42A

Специф. Номер: 558895

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	19
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	1.06 kgmm ²
Пренесен момент	2.2 Nm
Тегло на продукта	270 g
Материал-забележка	RoHS konform