


Паралелен кит-модул EAMM-U-A22-70A

Специф. Номер: 559787

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	22
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	10.13 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.2 Nm
Пренесен момент	5.5 Nm
Тегло на продукта	540 g
Материал-забележка	RoHS konform