


Контролер FED-CEC

Специф. Номер: 559869
Продукт излизащ от производство

FESTO

за управление на електрически задвижвания с Front-End-дисплей.
Type to be discontinued. Available until 2017. See Support Portal for
alternative products.



Информационен лист

Белег	Стойност
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Fieldbus интерфейс	CAN
Fieldbus интерфейс, комуникационна техника	Щекер Sub-D 9-пинов
Fieldbus интерфейс, скорост на пренос	1 Mbit/s max. регулируем
Ethernet, присъединителен щекер	RJ45
Ethernet, брой	1
Ethernet, скорост на предаване на данните	10 Mbit/s
Ethernet, поддържани протоколи	TCP/IP, EasyIP
Програмен софтуер	CoDeSys provided by Festo
Език за програмиране	По IEC 61131-3 Ladder diagram (LDR) Statement list (STL) Структуриран текст Функционен план Последователна функционална диаграма допълнително CFC
CPU данни	32 bit RISC processor 24 MHz Watchdog