


Челюсти за хващач, необработени VUB-HGPT-50-B

Специф. Номер: 560249

FESTO

подходящ за T-слот на хващачи HGPT-...-B.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	50
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта за всяка челюст на хващача	622 g
Тип на закрепване	с проходен отвор и центрираща втулка
Материал-забележка	RoHS konform
Material unmachined part	Алуминиева сплав