

# Аксиален модул EAMM-A-D60-60G


Специф. Номер: 560283

★ Основна продуктова гама  
Продукт излизащ от производство

Подходящи за електрически задвижвания.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	17 Nm
Тегло на продукта	830 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	D60A D60B D60C
Интерфейсен код, входен мотор	60G
Материал-забележка	RoHS konform