

Свързваща плоча VABV-S2-2S-G12-T1

Специф. Номер: 560842

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	59 mm
Тип на вентилен остров	44
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	610 g
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 4	G1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	Алуминиева отливка