



# Крайна плоча VMPAL-EPL-SD44-IP40

Специф. Номер: 560941

FESTO



## Информационен лист

| Белег  | Стойност                          |
|--|-----------------------------------|
| Ширина   | 43 mm                             |
| Дължина  | 107.3 mm                          |
| Макс. брой места за вентили                      | 32                                |
| Структура на вентилния остров                    | Valve sizes can be mixed          |
| Максимален брой бобини                           | 32                                |
| Operating pressure MPa                           | -0.09 ... 1 MPa                   |
| Работно налягане                                 | -0.9 ... 10 bar                   |
| Pilot pressure MPa                               | 0.3 ... 0.8 MPa                   |
| Управляващо(пилотно) налягане                    | 3 ... 8 bar                       |
| Номинално работно напрежение DC                  | 24 V                              |
| Клас на корозионна устойчивост KBK               | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Клас на защита                                   | IP40                              |
| Забележка за степента на защита                  | в монтирано състояние             |
| Температура на околната среда                    | -5 ... 50 °C                      |
| Тегло на продукта                                | 190 g                             |
| Електрическа връзка 1, функция                   | Multipol                          |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването        | Щекер                             |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | Sub-D                             |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници    | 44                                |
| Материал-забележка                               | RoHS konform                      |
| Material end plate                               | Алуминиева отливка<br>PA-усилен   |