


Крайна плоча VMPAL-EPR

Специф. Номер: 560945

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Ширина	24.8 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	Pilot air selector for choosing the pilot air supply (internal or external)
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	180 g
Извод, пилот 12/14	M7
Извод, пилот 82/84	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material end plate	Алуминиева отливка PA-усилен