


Крайна плоча VMPAL-EPR-SP

Специф. Номер: 560947

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	28.8 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	Pilot air selector for choosing the pilot air supply (internal or external)
Посока на протичане	реверсивен
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Клас на защита	IP65 IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	180 g
Извод, пилот 12/14	M7
Извод, пилот 82/84	M7
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Пневматичен извод 5	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material end plate	Алуминиева отливка PA-усилен