


# Плоча VMPAL-EG

Специф. Номер: 560956

FESTO



## Информационе н лист

| Белег                              | Стойност                          |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ширина                             | 20.5 mm                           |
| Дължина                            | 107.3 mm                          |
| Интегрирана функция                | ducted exhaust air                |
| Структура на вентилния остров      | Valve sizes can be mixed          |
| Operating pressure MPa             | -0.09 ... 1 MPa                   |
| Работно налягане                   | -0.9 ... 10 bar                   |
| Обхват на регулиране на налягането | 0.5 ... 5 bar                     |
| Входно налягане 1                  | 0.5 ... 10 bar                    |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 3 - Висока корозия под напрежение |
| PWIS conformity                    | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Температура на околната среда      | -5 ... 50 °C                      |
| Тегло на продукта                  | 30 g                              |
| Пневматичен извод 3/5 обединен     | for 20 mm cartridge               |
| Материал-забележка                 | RoHS konform                      |
| Material plate                     | PA                                |