


Плоча VMPAL-EG-QS10

Специф. Номер: 560957

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	20.5 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	ducted exhaust air
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 5 bar
Входно налягане 1	0.5 ... 10 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	30 g
Пневматичен извод 3/5 обединен	за шлаух, външен диаметър 10mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material plate	PA