

Електрическо свързване VMPAL-EVAP-20-2

Специф. Номер: 560966

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на разпределителя	20 mm
Макс. брой места за вентили	1
Максимален брой бобини	2
Интегрирана функция	Colour-coded assignment of the valve function
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	14 g
Цвят на корпуса	черен
Material housing	PA
Материал-забележка	RoHS konform