

Присъединителна плоча VMPAL-AP-4X14-QS8-1

Специф. Номер: 561085

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	59.6 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	14.9 mm
Размер на разпределителя	14 mm
Макс. брой места за вентили	4
Посока на протичане	реверсивен
Структура на вентилния остров	Valve sizes can be mixed
Максимален брой бобини	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	3 - Висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	130.8 g
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 8 mm
Пневматичен извод 4	за шлаух, външен диаметър 8 mm
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	PA-усилен